



Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žltó pasivované Gr.8 3/8-24X7/8 ft

Číslo položky	U04360.037.0087
Značka	-
UBB	500620868017
UNSPSC	31161620
EAN	8717077353992
PKG. of 50	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	3/8 Inch
Dĺžka	7/8 Inch
Trieda	Gr.8
Vlastnosti nákrutky	Šestihran
Tvar hlavy	Šesťhranné
Materiál	Oceľ
Technický materiál	SAE J429
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Pozinkované žltó pasivované
Závit	Unified National Fine
Závitov na palec	24

Info

Upozornenie:
elektroické
pokovanie týchto
produktov môže
spôsobiť vodíkovú
krehkosť ft = plný
závit

Normy

BS	≈1768
ASME	B18.2.1

Technické špecifikácie

F	0.5625
H	0.234375

Technický náčrt

LT (min.): L6 Inch 1.25

LT (min.): L≤6 Inch 1

FABORY

