

## Skrutka so šesťhrannou hlavou UNF ASME B18.2.1 Oceľ SAE J429 Pozinkované žlto pasivované Gr.8 3/8-24X1 Inch ft



Číslo položky	U04360.037.0100
Značka	-
UBB	500620868199
UNSPSC	31161620
EAN	8717077354005
PKG. of 50	Len kompletne balenie

### Technické parametre

Trieda	Gr.8
Primer (v palcoch)	3/8
Vlastnosti nákrutky	S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy	Šesťhranné
Dĺžka (L) (Inch - ft)	1 Inch
Materiál	Oceľ
Technický materiál	SAE J429
Smer závit	Pravý
TPI	24
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)	Pozinkované žlto pasivované
Info	Upozornenie: elektroické pokovanie týchto produktov môže spôsobiť vodíkovú krehkosť ft = plný závit

### Normy

ASME	B18.2.1
BS	≈1768

### Technické špecifikácie

F	9/16
H	15/64

### Technický nákres

$L_T$ (min.): $L > 6$ Inch	1.25
$L_T$ (min): $L \leq 6$ Inch	1
Závitov na palec	24

**FABON**  
OF COURSE

