



Skrutka s vnútorným šesťhranom **UNC**, séria **1960** **ASME B18.3 Alloy steel** **ASTM A574 Nelegovaná** **7/8-9X5.1/2**

Číslo položky	U07000.087.0550
Značka	-
UBB	500620928092
UNSPSC	31161605
EAN	8717077359772
PKG. of 5	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	7/8 Inch
Dĺžka	5.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM A574
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse

Info

Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only. Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems. Warning: electroplating of

Normy

ASME B18.3

FABORY these products may
cause hydrogen
embrittlement.ft =
fully threaded

Technické špecifikácie

A	1.312
H	0.875
J	0.75
LT (min.)	2.25
Závitov na palec	9

Technický náčrt

