



Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Nelegovaná #8-32X1.1/2

Číslo položky	U07410.016.0150
Značka	-
UBB	500621016426
UNSPSC	31161518
EAN	8717077366343
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	NO.8
Dĺžka	1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Alloy steel
Technický materiál	ASTM F835
Smer závit	Pravý
Vlastnosti povrchu	Nelegovaná
Závit	Unified National Coarse

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Info

ft = s plným závitom
 Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR:
 Jelikož norma výroby stanovuje pro velikost závitů do 1 Inch toleranci závitů 3A, pozinkování může

Technické špecifikácie

A	0.359
H	0.112
J	0.09375
LT (min.)	0.88
Závitov na palec	32

Technický náčrt

