



Fabory Závitové očko DIN 223 HSS-G M 12

Číslo položky	U1005.120.001
Značka	-
UBB	240202490175
UNSPSC	27110000
EAN	8715494450829
PKG. of 1	Len kompletne balenie

Technické parametre

Model	Závitová rezačka
Vonkajší priemer	38
Typ závitů	Metrické
Veľkosť závitů (metrická)	12
Rozteč závitů	1.75
Rezný materiál	HSS

Normy

Technické špecifikácie

Technický náčrt

