



Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom **UNC ASME B18.3** Nerezocel' **ASTM F879 304 CW / CW1 #10-24X1.1/4**

Číslo položky	U51060.019.0125
Značka	-
UBB	500621315570
UNSPSC	31161518
EAN	8717077391888
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Priemer	NO.10
Dĺžka	1.1/4 Inch
Trieda	CW / CW1
Vlastnosti nákrutky	S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	ASTM F879 304
Smer závit	Pravý
Závit	Unified National Coarse

Normy

ASME	B18.3
------	-------

Info

ft = s plným závitom
 Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
POZOR:
 Jelikož norma výroby stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může

Technické špecifikácie

A	0.411
H	0.127
J	0.125
LT (min.)	0.88
Závitov na palec	24

Technický náčrt

