



**Strojná skrutka plochá
 zapustená UNC ASME
 B18.6.3 ASME B18.6.3
 Nerezocel' A2 (AISI 304/18-8)
 #4-40X3/8**

Číslo položky	U51300.011.0037
Značka	-
UBB	500625036727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492970602
PKG. of 100	Len kompletne balenie

Technické parametre

Primer (v palcoch)	#4
Dĺžka (L) (Inch - ft)	3/8
TPI	40
Vlastnosti nákrutky	Phillips
Tvar hlavy	So zapustenou hlavou
Materiál	Nerezocel'
Technický materiál	A2 (AISI 304/18-8)
Smer závitú	Pravý

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Technické špecifikácie

A (max.)	0.212
H (max.)	0.067
Čís. krížovej drážky	1
Závitov na palec	40

Technický náčrt

