



Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Felületkezeletlen 010.9 M6X30

Cikkszám	07400.060.030
Márka	-
UBB	950351475781
UNSPSC	31161518
EAN	8715492082923
csom. 200	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	M6
Hossz	30 mm
Osztály	010.9
Behajtási tulajdonságok	Hatlapú bemélyedés
Fej alak	Süllyesztett fej
Anyag	Acél
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Felületkezeletlen
Menetek	Metrikus menet

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.Minden
méret irányadó
érték, gyártónként
eltérhet.A
kedvezőtlen
fejkiképzés
révén, ezeknek
a kötőelemeknek
csökkentett a
terhelhetősége.Amennyiben
az acél
kötőelemeknek
(pl.: 8.8 / 10.9 /

Szabványok

DIN	≈7991
ISO	10642

12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9. Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2. Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Műszaki specifikációk

b (min.)	24
d-D	M6
dk (max.)	12.16
Tővigmenetes L ≤	35
k (max.)	3.72
L (mm)	30
P	1
s	4
α	90

Műszaki rajz

