FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou, MF DIN 960 Ocel Bez PU 8.8 M14X1,50X90

Objednací číslo	01060.140.090
Značka	-
UBB	950351129602
UNSPSC	31161620
EAN	8715492020086
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	90 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NEN	1555
NF	E25-152
DIN	960
ISO	8765

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	1.5
s	22

Technický nákres

