
FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M16X1,50X50

Objednací číslo	01070.160.050
Značka	-
UBB	950351137456
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021823
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676

Technická specifikace

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	1.5
s	24

Technický nákres

