
FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou MF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M24X2,00X50

Objednací číslo	01070.240.050
Značka	-
UBB	952351504305
UNSPSC	31161620
EAN	8715492021908
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	50 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický jemný závit

Standardy

DIN	961
NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	50
P	2
s	36

Technický nákres

