
FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M12X1,25X30

Objednací číslo	01071.120.030
Značka	-
UBB	950351138447
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022189
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	30 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NF	E25-151
ISO	8676
NEN	1568
DIN	961

Technická specifikace

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.25
s	19

Technický nákres

