
FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou MEF DIN 961 Ocel Bez PU 8.8 M20X1,50X70

Objednací číslo	01071.200.070
Značka	-
UBB	950351139924
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022448
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Délka	70 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický extra jemný závit

Standardy

NEN	1568
NF	E25-151
DIN	961
ISO	8676

Technická specifikace

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	1.5
s	30

Technický nákres

