
FABORY



Malý stavěcí **šroub se šestihrannou hlavou s** podříznutým **a plným hrotem DIN 561 Ri Ocel Bez PU 22H M16X30**

Objednací číslo	01090.160.030
Značka	-
UBB	500647906402
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270206
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	30 mm
Threaded pitch (P)	2
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	561-Ri

Technická specifikace

d-D	M16
dg	13
dp (max.)	12
g2	7
k	11
L (mm)	30
P	2
s	19
z2 (min.)	8

Technický nákres

