
FABORY



Malý stavěcí **šroub se šestihrannou hlavou s plnou** špičkou **DIN 561 Ocel Bez PU 22H M8X30**

Objednací číslo	01098.080.030
Značka	-
UBB	952351213246
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022639
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	30 mm
Threaded pitch (P)	1.25
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
bod	Dog
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	561
NF	E25-133

Technická specifikace

d-D	M8
dp (max.)	5.5
k	6
L (mm)	30
P	1.25
s	10
z2 (min.)	4

Technický nákres

