
FABORY



Malý stavěcí **šroub se šestihrannou hlavou s plnou** špičkou **DIN 561 Ocel Bez PU 22H M12X50**

Objednací číslo	01098.120.050
Značka	-
UBB	952351214806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022790
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	50 mm
Threaded pitch (P)	1.75
Třída	22H
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
bod	Dog
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	561
NF	E25-133

Technická specifikace

d-D	M12
dp (max.)	8.5
k	9
L (mm)	50
P	1.75
s	17
z2 (min.)	6

Technický nákres

