FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M10X170/ S=17

Objednací číslo	01210.100.170
Značka	-
UBB	955351308197
UNSPSC	31161620
EAN	8715493563957
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M10
Délka	170 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Technický nákres

