FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M24X65

Objednací číslo	01210.240.065
Značka	-
UBB	950351081902
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031952
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	65 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M24
k	15
L (mm)	65
P	3
s	36

Technický nákres

