FABORY



Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017/ DIN 933 Ocel Pozinkované 8.8 M30X40

Objednací číslo	01210.300.040
Značka	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	40 mm
Třída	8.8
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Technický nákres

