FABORY

# Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X60

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 04105.060.060 |
| Značka | - |
| UBB | 500575130173 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715494313964 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M6 |
| Délka | 60 mm |
| Třída | 10.9 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem. |

## Standardy

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| NF | E25-112 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN | 1555 |
| DIN | 931 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 24 |
| b (min.): L≤125mm | 18 |
| d-D | M6 |
| k | 4 |
| L (mm) | 60 |
| P | 1 |
| s | 10 |

## Technický nákres

