FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931 Ocel Bez PU 12.9 M14X90

Objednací číslo	04108.140.090
Značka	-
UBB	955351410225
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849822
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M14
Délka	90 mm
Třída	12.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technická specifikace

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	90
P	2
s	22

Technický nákres

