FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M27X80

Objednací číslo	04110.270.080
Značka	-
UBB	950351965591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118431
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	80 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M27
k	17
L (mm)	80
P	3
s	41

Technický nákres

