FABORY

Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M30X60

Objednací číslo	04110.300.060
Značka	-
UBB	950351966334
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118455
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M30
Délka	60 mm
Třída	10.9
Typ drážky	Šestihran
Tvar hlavy	Šestihranná hlava
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standardy

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technická specifikace

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	60
P	3.5
s	46

Technický nákres

