FABORY

# Šroub se šestihrannou hlavou DIN 933 Ocel Bez PU 10.9 M36X50

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 04110.360.050 |
| Značka | - |
| UBB | 500644703596 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8717077776036 |
| BAL. od 10 | Pouze celé balení |

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Průměr | M36 |
| Délka | 50 mm |
| Třída | 10.9 |
| Typ drážky | Šestihran |
| Tvar hlavy | Šestihranná hlava |
| Materiál | Ocel |
| Směr závitu | Pravý |
| Povrchová úprava | Bez PU |
| Závit | Metrický závit |
| Info | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. |

## Standardy

| | |
|---|---|
| NF | E25-114 |
| DIN | 933 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO | 4017 |
| NEN | 1568 |

## Technická specifikace

| | |
|---|---|
| d-D | M36 |
| k | 22.5 |
| L (mm) | 50 |
| P | 4 |
| s | 55 |

## Technický nákres

