FABORY



Šroub s vnitřním **šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M24X580**

Objednací číslo	07060.240.580
Značka	-
UBB	500644799628
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028517
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M24
Délka	580 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241

Technická specifikace

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Plný závit L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	580
P	3
s	19

Technický nákres

