FABORY



Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Ocel Bez PU 8.8 M27X45

Objednací číslo	07060.270.045
Značka	-
UBB	500644799966
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028548
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M27
Délka	45 mm
Třída	8.8
Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Technická specifikace

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Plný závit L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	45
P	3
s	19

Technický nákres

