FABORY

Šestihranná matice soustružená DIN 934 Ocel Bez PU |6| soustružený M20

Objednací číslo	11000.200.001
Značka	-
UBB	950355065182
UNSPSC	31161727
EAN	8715492567314
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M20
Třída	|6|
Typ drážky	Šestihran
Materiál	Ocel
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Metrický závit
Info	soustružený

Standardy

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technická specifikace

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technický nákres

