FABORY



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.7 7/8X300 (11.3/4)

Objednací číslo	22325.222.298
Značka	-
UBB	500578905142
UNSPSC	31161619
EAN	8715494415828
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	7/8 Inch
Délka	300 mm
Třída	Gr.L7 - Gr.7
Materiál	Ocel
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	Unified National Coarse
Závitů na palec	9
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standardy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Technická specifikace

B	1.4375

Technický nákres

L (mm)	300
M	21.8

