FABORY



Svorník se 2 šestihrannými maticemi ASME B16.5/ B18.2.2 Ocel ASTM A320 - ASTM A194 Bez PU Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X585 (23)

Objednací číslo	22330.285.584
Značka	-
UBB	500578923129
UNSPSC	31161619
EAN	8715494425063
BAL. od 1	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	1.1/8 Inch
Délka	585 mm
Třída	Gr.L7 - Gr.4
Materiál	Ocel
Technický materiál	ASTM A320 - ASTM A194
Směr závitu	Pravý
Povrchová úprava	Bez PU
Závit	8 Unified National
Závitů na palec	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually.

Standardy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Technická specifikace

B	1.8125
L (mm)	585
M	28.2

Technický nákres

