FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X20

Objednací číslo	24520.060.020
Značka	-
UBB	950353119353
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630902
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
DIN	84
NF	≈E25-127

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický nákres