FABORY



Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X45

Objednací číslo	24520.060.045
Značka	-
UBB	950353119841
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630964
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	45 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	45
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technický nákres