FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M4X12

Objednací číslo	24540.040.012
Značka	-
UBB	950353133867
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633200
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Plný závit L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	12
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technický nákres

