FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M5X55

Objednací číslo	24540.050.055
Značka	-
UBB	950353509827
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633514
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	55 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	55
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Technický nákres

