FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M8X20

Objednací číslo	24540.080.020
Značka	-
UBB	950353138577
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633859
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M8
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Plný závit L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technický nákres

