FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M12X20

Objednací číslo	24540.120.020
Značka	-
UBB	950353140797
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634153
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M12
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Plný závit L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	20
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Technický nákres

