FABORY



Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M16X70

Objednací číslo	24540.160.070
Značka	-
UBB	950353142363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634368
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M16
Délka	70 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Technická specifikace

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Plný závit L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	70
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technický nákres

