FABORY



Šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 964 Ocel Pozinkované 4.8 M5X8

Objednací číslo	24570.050.008
Značka	-
UBB	950353149392
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636102
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	8 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Zápustná oválná hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Standardy

DIN	964
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Plný závit L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Technický nákres

