
FABORY



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X12

Objednací číslo	24640.030.012
Značka	-
UBB	950353152743
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636997
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M3
Délka	12 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
DIN	85
BS	≈4183

Technická specifikace

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Plný závit L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Technický nákres

