
FABORY



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X5

Objednací číslo	24640.040.005
Značka	-
UBB	950353514694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637253
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M4
Délka	5 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

NEN	≈1603
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	85
NF	≈E25-128

Technická specifikace

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Plný závit L ≤	40
k (max.)	2.4
L (mm)	5
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Technický nákres

