
FABORY



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M5X20

Objednací číslo	24640.050.020
Značka	-
UBB	950353154640
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637529
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M5
Délka	20 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

ISO	≈1580
BS	≈4183
DIN	85
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ASME	≈B18.6.7M

Technická specifikace

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.2

Technický nákres

