
FABORY



Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X50

Objednací číslo	24640.060.050
Značka	-
UBB	950353155977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637741
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	50 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Drážkované
Tvar hlavy	Válcová vypouklá hlava
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Standardy

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	85
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Plný závit L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Technický nákres

