FABORY

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M6X80

Objednací číslo	24660.060.080
Značka	-
UBB	500500358287
UNSPSC	31161504
EAN	8715494068505
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	M6
Délka	80 mm
Třída	4.8
Typ drážky	Phillips
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Info	velké balení

Standardy

DIN	7985
ISO	≈7045

Technická specifikace

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Plný závit L ≤	35
k	4.6
L (mm)	80
Čís. křížové drážky	3
P	1

Technický nákres

