
FABORY



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4X20MM (15)

Objednací číslo	30005.040.020
Značka	-
UBB	500512199596
UNSPSC	31161508
EAN	8715494284653
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry


Průměr	4 mm
Délka	20 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované žlutě pasivované
Info	Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk	8
F	0
k	4.5
L (mm)	20
Čís. křížové drážky	2

Technický nákres



FABORY