
FABORY



MAXXFAST univerzální vrut do dřeva s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Ocel Pozinkované 4X30MM (27)

Objednací číslo	30025.040.030
Značka	-
UBB	500571998904
UNSPSC	31161508
EAN	8715494273541
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	4 mm
Délka	30 mm
Typ drážky	Pozidriv
Tvar hlavy	S vypouklou válcovou hlavou
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Info	Pouze celá balení.F=9mm pouze v případě L≥40mm.Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Standardy

Technická specifikace

D (mm)	4
dk	8
F	0
k	3
L (mm)	30
Čís. křížové drážky	2
S	27

Technický nákres

