FABORY



DIN 661/302 Ocel C4C/C10C Bez PU 8X25MM

Objednací číslo	39410.080.025
Značka	-
UBB	950368010662
UNSPSC	31162201
EAN	8715492822376
BAL. od 250	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	8 mm
Délka	25 mm
Tvar hlavy	Se zápustnou hlavou
Materiál	Ocel
Technický materiál	C4C/C10C
Povrchová úprava	Bez PU

Standardy

ISO	1051
BS	4620
DIN	661/302

Technická specifikace

d1	8
d2	14
d3 (min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k ≈	4
L (mm)	25

Technický nákres

