FABORY



Rýhovaný kolík s rovnoběžným drážkováním po celé délce a čepem DIN 1470 Automatová ocel 2X16MM

Objednací číslo	39700.020.016
Značka	-
UBB	950359118417
UNSPSC	31163215
EAN	8715492823137
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	2 mm
Délka	16 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2601
DIN	1470
ISO	≈8739

Technická specifikace

c ≈	0.25
d1	2
d2 ≈	2.15
D (mm)	2
L (mm)	16
r ≈	2
Tolerance	h9
V	2.85

Technický nákres

