FABORY



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 3X20MM

Objednací číslo	39720.030.020
Značka	-
UBB	950359134745
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825186
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	20 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

DIN	1472
NEN	≈2603
ISO	≈8745

Technická specifikace

c ≈	0.4
d1	3
d2 ≈	3.25
D (mm)	3
L (mm)	20
r ≈	3
Tolerance	h9
V	6.15

Technický nákres

