FABORY



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 5X24MM

Objednací číslo	39720.050.024
Značka	-
UBB	950359136492
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825414
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	24 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

NEN	≈2603
DIN	1472
ISO	≈8745

Technická specifikace

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.3
D (mm)	5
L (mm)	24
r ≈	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický nákres

