FABORY



Rýhovaný kolík se zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1472 Automatová ocel 5X40MM

Objednací číslo	39720.050.040
Značka	-
UBB	950359136724
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825445
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	5 mm
Délka	40 mm
Materiál	Automatová ocel
Info	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) nezahrnuje zaoblené konce (tolerance js15).

Standardy

ISO	≈8745
DIN	1472
NEN	≈2603

Technická specifikace

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.3
D (mm)	5
L (mm)	40
r ≈	5
Tolerance	h11
V	16.5

Technický nákres

