FABORY



Rýhovaný hřeb **s** půlkulovou **hlavou DIN 1476 Hliník 3X10MM**

Objednací číslo	45390.030.010
Značka	-
UBB	500648884772
UNSPSC	31163215
EAN	8717077230002
BAL. od 500	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr	3 mm
Délka	10 mm
Tvar hlavy	Kulatá hlava
Materiál	Hliník
Info	Pro průměr otvoru d1(nom.) je doporučeno toleranční pole H11.Jmenovitá délka (L) je s tolerancí js15.

Standardy

DIN	1476

Technická specifikace

d1	3
d2 ≈	3.2
d3	5.2
D (mm)	3
f ≈	1
k	1.8
L (mm)	10
r ≈	2.8
Tolerance	+0/-0.075

Technický nákres

